

Mit diesem Stift mit Bürste lässt sich das Flussmittel präzise dosiert auftragen. Kein unkontrolliertes Verfließen wie bei Verwendung von herkömmlichen Stiften. Auf den obigen Abbildungen haben wir das Flussmittel farblich gekennzeichnet.

BM5000 Flussmittel-Set bestehend aus einer 250 ml Flasche gefüllt mit BM5000 Flux und 4 nachfüllbaren Stiften.

Flussmittel von Almit zur Nachbearbeitung

Unser neues Flussmittel BM 5000 ist ab sofort in einem nachfüllbaren ESD sicheren Stift lieferbar und entspricht Mil Standard 1685.




Unser Flussmittel BM 5000 wurde sowohl für Standard- als auch für komplexe Bauelemente entwickelt. Es ist hoch viskos und wird mit einer Bürste an der Spitze des Stiftes aufgetragen. Es ist einfach anzuwenden und verbleibt auf der gewünschten Fläche. Kein Verfließen von großen Mengen wie es bei herkömmlichen Flussmittel-Stiften häufig der Fall ist.

- Außergewöhnlich gute Benetzung
- Keine Flussmittel-Rückstände
- Kann auf der Leiterplatte ohne Reinigung bleiben
- Hoch viskoses Flussmittel
- Bürstenspitze
- Nachfüllbarer Stift
- ESD-sicherer Kunststoff

Artikel-Nummern:

- | | |
|--------------------|---|
| 8 00 064 99 | Bonkote Stift ungefüllt |
| 8 00 065 99 | Bonkote Stift gefüllt mit BM5000 Flux, 8 ml |
| 8 00 081 25 | Flasche mit 250 ml BM5000 Flux |
| 8 00 082 99 | Box, Flasche mit 250 ml BM5000 Flux und 4 nachfüllbaren Bonkote Stiften |

Almit – Hersteller von qualitativ hochwertigen Loten und Flussmitteln für anspruchsvolle Anwendungen



Mit diesem Stift mit Bürste lässt sich das Flussmittel präzise dosiert auftragen. Kein unkontrolliertes Verfließen wie bei Verwendung von herkömmlichen Stiften. Auf den obigen Abbildungen haben wir das Flussmittel farblich gekennzeichnet.

BM5000 Flussmittel-Set bestehend aus einer 250 ml Flasche gefüllt mit BM5000 Flux und 4 nachfüllbaren Stiften.

Flussmittel von Almit zur Nachbearbeitung

Unser neues Flussmittel BM 5000 ist ab sofort in einem nachfüllbaren Stift lieferbar.

Unser Flussmittel BM 5000 wurde sowohl für Standard- als auch für komplexe Bauelemente entwickelt. Es ist hoch viskos und wird mit einer Bürste an der Spitze des Stiftes aufgetragen. Es ist einfach anzuwenden und verbleibt auf der gewünschten Fläche. Kein Verfließen von großen Mengen wie es bei herkömmlichen Flussmittel-Stiften häufig der Fall ist.

- Außergewöhnlich gute Benetzung
- Keine Flussmittel-Rückstände
- Kann auf der Leiterplatte ohne Reinigung bleiben
- Hoch viskoses Flussmittel
- Bürstenspitze

Artikel-Nummern:

- | | |
|-------------|--|
| 8 00 062 99 | Pentel Stift ungefüllt |
| 8 00 063 99 | Pentel Stift gefüllt mit BM5000 Flux, 8 ml |
| 8 00 081 25 | Flasche mit 250 ml BM5000 Flux |
| 8 00 081 99 | Box, Flasche mit 250 ml BM5000 Flux und 4 nachfüllbaren Pentel Stiften |

Almit – Hersteller von qualitativ hochwertigen Loten und Flussmitteln für anspruchsvolle Anwendungen