



SONOREX LONGLIFE RK 515 CH

für wässrige Reinigungsflüssigkeiten
for aqueous cleaning solutions
pour solutions de nettoyage aqueuses

Funkentstört und CE-Kennzeichnung.
RFI-proof and marked CE
Déparasité et marque CE

Zertifizierung nach EN ISO 9001:12.2000
Certified according to EN ISO 9001:12.2000
Certifié selon EN ISO 9001:12.2000

Anwendung: Labor, Uhrmacher- und Schmuckwerkstatt, Instandhaltung, Industrie

Application: laboratory, watchmaker, jeweller's, maintenance, industry

Application: laboratoire, atelier de bijoux et d'horloge, entretien, industrie

RK 515 CH:	Schwingwanne innen Abmessungen L x B x T 280 x 234 x 300 mm	Inner tank dimensions l x w x d 280 x 234 x 300 mm	Dimension intérieure de la cuve L x l x p 280 x 234 x 300 mm
Inhalt:	19,7 Liter	Capacity: 19,7 liters	Contenu: 19,7 litres
Arbeitsfüllmenge:	13,2 Liter	Filling volume for cleaning: 13,2 liters	Remplissage nécessaire de travail: 13,2 litres
Ausstattung		Features	Caractéristiques
Heizung 30 - 80 °C: thermostatisch regelbar	700 W	Built-in heating 30 - 80 °C, thermostatically controlled	Chauffage incorporé 30 à 80 °C, réglage thermostatique
Schwingwanne:	Edelstahl 1.4571 titanstabilisiert	Tank: 1.4571 titanium-stabilized	Cuve: 1.4571 stabilisé par titane
Ablauf:	Kugelhahn G ½, Seite links	Outlet: ball cock ½" left side	Vidange: robinet à boule ½" coté gauche
Gehäuse tropfwassergeschützt:	Edelstahl 1.4301	Housing: drip-proof, stainless steel	Boîtier: acier inox protégé contre les gouttes
Schutzgrad:	IP 32	Protection grade: IP 32	Degré de protection: IP 32
Griffe:	an den Seiten	Handles: on sides	Poignées: en cotés
Schaltuhr:	1 - 15 min und ∞	Timer: 1 - 15 min and ∞	Minuterie: 1 à 15 min et ∞
Technische Daten		Technical data	Spécificités techniques
Schwingsystem:	6 PZT-Großflächen- Schwingsysteme	Transducers: 6 PZT-large area oscillating systems	Transducteurs: 6 systèmes PZT de vibration à grande surface
HF-Generator:	Überlastsicher, leistungskonstant	Generator: overload protected, constant power	Générateur: protection contre surcharge, puissance constante
Betriebsart:	Doppelhalbwelle	Operating mode: fullwave	Opération: plein onde
Betriebsfrequenz:	35 kHz, Frequenzautomatik	Frequency: 35 kHz automatic frequency control	Fréquence: 35 kHz - réglage automatique
HF-Dauer- Spitzenleistung:	max. 2 x 600 W/Per.	HF-peak output max. W/per.	Puissance de pointe continue de HF watts/période
Stromaufnahme:	4,4 A	Current consumption	Consommation de courant
Netzanschluss:	230 V~, 50/60 Hz oder 115 V~, 50/60 Hz	Mains connection	Branchement sur le secteur
Ableitstrom:	< 0,5 mA	Leakage current	Courant de fuite
Netzkabel:	steckbar, 2 m lang, mit Euroschutzstecker	Power cable 2 m , pluggable, EURO-safety connector	Cable secteur, 2 m, enfichable, EURO fiche de sûreté

Außenabmessungen (ohne Griffe und Kugelhahn)	320 × 275 × 485 mm, L×B×H	Exterior dimensions l×w×h (without handles and ball cock)	Dimensions extérieures L×l×h (sans poignées et robinet à boule)
Gewicht: netto brutto	16,0 kg 18,3 kg	Weight kg net gross	Poids kg net brut
Verpackung	450 × 390 × 570 mm, L×B×H	Cardboard box l×w×h	Boîte L×l×h
Statistische Warennummer Gerät:	8479 8998	Customs' tariff No. Unit	Tarif No. Appareil
	<u>Bestell-Nr./Code No./No. code</u>		
Gerät: RK 515 CH: 230 V 115 V	3035 3035-1	Unit	Appareil
<u>Zubehör</u>		<u>Accessories</u>	<u>Accessoires</u>
Einhängekorb K 15 C 250 × 190 × 50 mm, aus Edelstahl, Maschenweite 5 × 5 mm	3015	Insert basket K 15 C 250 × 190 × 50 mm, stainless steel, mesh size 5 × 5 mm	Panier d'insertion K 15 C 250 × 190 × 50 mm, acier inox, maille 5 × 5 mm
Gerätehalter GH 10 B aus Edelstahl, bis 10 kg belastbar, Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	231	Utensil holder GH 10 B stainless steel, max. load 10 kg, mesh size 12,5 × 12,5 mm	Porte-ustensile GH 10 B acier inox , jusqu' à charge de 10 kg, maille 12,5 × 12,5 mm
Deckel D 510 aus Edelstahl	3008	Lid D 510 stainless steel	Couvercle D 510 acier inox
Schmuckträger, L = lang RH 24 RH 24 L	3043 3045	Carrier, L = long RH 24 RH 24 L	Support bijouterie, L = long RH 24 RH 24 L
Tropfschale TS 24	3044	Drop plate TS 24	Égouttoir TS 24

Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien,
Säuren, Chloridionen enthaltende
Stoffe und Haushaltsreiniger
verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den
Wannenboden legen.

Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR - STAMMOPUR Special cleaning agents TICKOPUR - STAMMOPUR Détergents spéciaux TICKOPUR - STAMMOPUR

Caution! Do not use combustible liquids, acids, chemicals containing chloride ions and household cleaners. Do not place items on the tank bottom.

Attention! Ne pas utiliser des liquides inflammables, acides, des produits chimiques contenant des ions du chlorure et des nettoyeurs de ménage. Ne poser aucun objet directement sur le fond de la cuve.